

Аквадистиллятор АДЭа-25 СЗМО

ФСР 2011/11224

напольный, производительность 25- л/час, 380 В, 20 кВт, размеры 650×385×910 мм

Медоборудование АО, Россия



Характеристики

Исполнение	напольный
Производительность	25- л/час
Время установления рабочего режима	30 мин
Напряжение	380 В
Мощность	20 кВт
Размеры	650×385×910 мм
Масса	48 кг

Дополнительные характеристики

Аквадистиллятор электрический автоматический АДЭа-25 «СЗМО»

Производительность: 25 л/ч

Характеристики:

- Поддержание количества воды идущей на испарение – автоматическое.
- Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи воды и понижения уровня воды – автоматическое.
- Время непрерывной работы не более 8 часов. Перерыв – не менее 2 часов.
- Средняя наработка на отказ 2500 часов условно непрерывной работы.

Электропитание: 380 В, 50 Гц, 20 кВт

Размеры: 650×385×910 мм

Масса: 48 кг