

Аппарат для лазерной терапии BTL-6000 High Intensity Laser 12 W

РЗН 2013/1090

количество каналов 1, режим импульсный, длина волны 1064 нм, мощность 12 Вт, частота 15 Гц, терапевтическая энциклопедия

BTL Industries Limited, Великобритания



Параметры лазера

Количество каналов	1
Режимы	импульсный
Длина волны	1064 нм
Мощность	12 Вт
Частота	15 Гц
Глубина проникновения в ткани	100 мм
Обрабатываемая площадь	0.1-100 см ²

Параметры аппарата

Класс защиты аппарата	IIB
Дисплей	Да
Терапевтическая энциклопедия	Да
Размер	320×190×280 мм

Описание

BTL-6000 лазер высокой интенсивности. Аппарат специально сконструирован для использования в спортивной медицине, ортопедии и реабилитации. Высокоэффективная терапия для устранения боли.

Основные характеристики:

- глубокое проникновение с мощностью до 12 Вт в постоянном режиме;
- максимальный терапевтический эффект с использованием длины волны 1064 нм;
- импульсный режим для немедленного устранения боли;
- точное определение обрабатываемой зоны;
- автоматическая калибровка лазера;

- предустановленные протоколы для легкого использования;
- встроенное руководство по терапии;
- 5.7" цветной сенсорный экран;
- безопасное управление терапией с помощью ножной педали.

Технические параметры:

- выходная мощность: 12 Вт в постоянном режиме;
- длина волны: 1064 нм;
- режим работы: постоянный, импульсный, единичные импульсы;
- количество протоколов: 61;
- безопасность: экстренное выключение / управление с помощью ножной педали / датчик открытой двери;
- питание: 230 В/50–60 Гц, 115 В/50–60 Гц;
- класс лазера: IV;
- класс защиты: IIB.