

Аппарат ультразвуковой терапии BTL-4710 Sono Professional

ФСЗ 2010/06686

двухчастотный, режим работы импульсный /
непрерывный, датчик контакта с излучателем

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Тип	двухчастотный
Режим работы	импульсный / непрерывный
Количество типов излучателей	2 шт.
Интенсивность излучений (по ступеням)	3 Вт/см ²
Эффективная площадь излучателей	10; 40 мм ²
Датчик контакта с излучателем	Да

Описание

Аппарат ультразвуковой терапии BTL-4710 Sono Professional – одноканальный портативный прибор для УЗ терапии со встроенным аккумулятором и графическим дисплеем для удобства управления, обеспечивает возможность использования предустановленных и задаваемых пользователем протоколов терапий.

Преимущества

- Многочастотная ультразвуковая терапия с визуальным контролем контакта.
- Анатомическая форма аппликаторов для удобного применения ультразвука.
- Водонепроницаемые аппликаторы для подводного лечения.
- Подключение к другим устройствам БТЛ: электротерапия.
- Онлайн энциклопедия с запрограммированными диагнозами.

Особенности

- Графический дисплей.
- Экран для таймера и других важных параметров.
- Запрограммированные протоколы лечения.
- Пользовательские протоколы.
- Терапевтическая энциклопедия.
- Встроенное руководство пользователя и помощь.
- Портативность.
- Встроенная аккумуляторная батарея.

- Легкое соединение с прибором электротерапии БТЛ для комбинированного лечения.
- Эргономичные ультразвуковые головки с визуальной идентификацией аксессуаров / визуальной индикацией контакта пациента.
- Частота ультразвука 1 и 3 МГц.
- Импульсный и постоянный режим работы.
- Водонепроницаемый ультразвуковые излучатели.
- Мультиконтактная индикация (ультразвуковых излучателей, экрана, сигнал тревоги).
- Подключение к компьютеру.
- Тележка (опция).

Параметры терапии

- Импульсный и постоянный режим работы.
- Модульная частота: 10-150Гц.
- Коэффициент заполнения периода импульсов 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%.
- Максимальная выходная мощность 2 Вт/см² (постоянный режим).
- Максимальная выходная мощность 3 Вт/см² (импульсный режим).