

Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80 МедТеКо

ФСР 2012/13524

УВЧ, электродержатели гибкие, частота излучения 27.12 МГц, мощность 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт, с дисплеем, с таймером

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Вид терапии	УВЧ
Электрододержатели	гибкие
Управление	ручное
Частота излучения	27.12 МГц
Выходная мощность	10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Вт
Время выхода аппарата на рабочий режим	1 мин
Время работы аппарата в продолжительном режиме	6 ч
Дисплей	Да
Таймер	Да
Питание	220 В / 50 Гц / 250 ВА
Вес	10 кг
Размер	421×285×170 мм

Комплектация

Комплектация	- электронный блок - 1 шт. - фидер-электрододержатель - 2 шт. - сменные электроды: Ø 36±5 мм / Ø 80±5 мм / Ø 120±5 мм - по 2 шт. - индикатор наличия магнитного поля - 1 шт. - паспорт - 1 шт.
--------------	--

Дополнительные характеристики

Аппарат УВЧ-терапии УВЧ 80 - Мед ТеКо предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.

Показания к применению:

- острые воспалительные процессы;
- травма спинного мозга и периферических нервов;
- радикулит;
- невралгия;
- полиомиелит;
- энцефалит;
- миелит в периоды подострого и хронического течения;
- болезнь Рейно;
- облитерирующий эндартериит;
- острые и подострые воспаления матки и придатков.

Противопоказания:

- злокачественные новообразования;
- системные заболевания крови;
- сердечная недостаточность II-III степени;
- аневризм аорты; гипотония;
- склонность к кровотечениям;
- инфаркт миокарда;
- туберкулез легких в активной фазе.

Отличительные особенности:

- современная элементная база;
- автоматическая настройка резонанса;
- гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами;
- современный дизайн;
- сравнительно малый вес и габариты аппарата.

Дополнительные технические характеристики:

Время работы аппарата в продолжительном режиме	не менее 6 ч
Время паузы	10 мин.
Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности	автоматическая
Оптимальный зазор электродов	20 мм
Корректированный уровень звуковой мощности	не более 60 дБа
Номинальное сопротивление нагрузки	20 Ом
Диапазон установки таймера	(1...99)±1%
Габариты без электродержателей	421×285×170 мм
Габариты с электродержателями в сборе	720×30×45 мм
Масса с электродами и электродержателями	не более 10 кг
Класс защиты от поражения электрическим током	I, тип BF по ГОСТ Р МЭК 60601-1
Срок службы	6 лет