

## Косметологический аппарат Alma Lasers Accent Prime

РЗН 2018/7673

воздействие радиочастотное / ультразвуковое,  
биоимпедансометрический тест, программы, насадки,  
охлаждение

Alma Lasers GmbH, Германия



### Характеристики

---

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Воздействие                  | радиочастотное / ультразвуковое  |
| Применение                   | коррекция фигуры / подтяжка кожи |
| Биоимпедансометрический тест | Да                               |
| Программы                    | Да                               |
| Насадки                      | Да                               |
| Система охлаждения           | Да                               |
| Размер                       | 540×440×970 мм                   |

### Описание

---

**Аппарат медицинский терапевтический многофункциональный для радиочастотной и ультразвуковой терапии Accent Prime.**

Accent Prime - рабочая станция для неинвазивной контурной пластики для лица и тела (подтяжки кожи, коррекции контуров тела и уменьшения объемов).

#### Преимущества Accent Prime:

- несколько технологий в одном комбайне;
- возможность решать несколько проблем в рамках одной процедуры;
- многоцелевая платформа для наиболее востребованных процедур;
- самый быстрый, мощный и эффективный из имеющихся на рынке RF систем;
- процедуры с Accent являются безопасными и эффективными для всех типов кожи (I-VI), а также для тонкой кожи и деликатных областей лица, зоны шеи и декольте;
- может использоваться круглый год;
- безболезненно;
- высокий уровень удовлетворенности пациента и стабильные результаты;
- результат после первой процедуры;
- нет восстановительного периода;
- запрограммированные протоколы лечения;
- возможность индивидуальных настроек;

- простота в использовании, возможность работать среднему мед персоналу;
- удобный интерфейс, сенсорный экран, ЖК-дисплей с предварительно запрограммированными параметрами, чтобы гарантировать лучшие результаты лечения;
- нет расходных материалов;
- добавляйте технологии только с помощью дополнительных насадок;
- нет особых требований к помещению;
- стрессоустойчив к перемещениям;
- высший коэффициент окупаемости.

## **Технические характеристики**

### **Характеристики радиоволнового излучения:**

- выходная пиковая мощность: до 300 Вт;
- частота: 40,68 МГц;
- охлаждение: термоэлектрическое охлаждение;
- скорость вращения массажных роликов (для манипул UniBody и UniFace): до 150 оборотов в минуту;
- мощность вакуума (для манипул TuneFace, TunePeriorbital): до 0.045 МПа;

### **Характеристики ультразвукового излучения:**

- мощность ультразвукового воздействия: до 3 Вт/см<sup>2</sup>;
- частота: 70 кГц, 160 кГц;
- охлаждение: водное.

## **Контуринг лица и тела**

### **Используемые излучатели:**

UltraFace - сочетает технологии поперечной волны и компрессионного ультразвука для улучшения контуров лица. Ультразвуковой датчик встроен в волновод аппликатора, который поставляет энергию в глубокие слои кожи.

UltraBody - сочетает технологии поперечной волны и компрессионного ультразвука с излучением высокой мощности для улучшения контуров тела.

UniForm - сочетает высокомогущую UniPolar РЧ технологию со съёмным вращающимся массажным кольцом для доставки тепла вглубь дермы и одновременно увеличивает циркуляцию в подкожной ткани.

## **Омоложение кожи**

### **Используемые излучатели для:**

Microplasma - Pixel RF разглаживает и нагревает кожу, используя технологию микроплазмы.

Microplasma + Impact - сочетает технологию микроплазмы и ультразвука для получения наилучших результатов.

## **Подтяжка кожи и возвращение упругости**

### **Используемые излучатели:**

CoaxiPolar - приводит к местному поверхностному нагреванию кожи в деликатных областях с отслеживанием температуры кожи в режиме реального времени.

UniLarge - использует Unipolar РЧ энергию для воздействия на коллагеновые волокна кожи и стимулирует выработку нового коллагена.

UniFace - Unipolar РЧ излучатель предназначен специально для лечения кожи лица

Periorbital - подтягивает дряблую кожу вокруг глаз.

TuneBody - фракционная РЧ с вакуумным усилением для подтяжки кожи тела.

TuneFace - фракционная РЧ с вакуумным усилением для подтяжки кожи лица.

## **Устранение целлюлита**

**Используемые излучатели:**

CoaxiPolar - сочетает технологию UniPolar РЧ высокой мощности с механическим аппликатором для глубокого прогревания дермы тем самым увеличивая метаболизм подкожной ткани улучшая внешний вид областей с целлюлитом.

UniLarge - использует Unipolar РЧ энергию для ускорения метаболизма подкожной ткани, что визуально разглаживает кожу.