

Наркозный аппарат Dameca IntelliSave AX700

РЗН 2017/5285

режимы HLM / PCV / VCV, возрастная категория
взрослые / дети / новорожденные

Dameca, Дания



Характеристики

Вентиляция	HLM / PCV / VCV
Анестезия	электронные ротаметры
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе / концентрация N ₂ O на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Ротаметры	электронные
Размеры	1550x810x790 мм
Масса	150 кг

Описание

Многофункциональный наркозно-дыхательный аппарат IntelliSave AX700 предусматривает поддержку низкотоковой анестезии, а также предоставляющий широкие возможности вентиляции легких пациента.

Характеристики:

- электронные ротаметры: 0.2–20 л/мин;
- дыхательный объем: 20 - 1500 мл;
- частота дыхания: 4 - 80 дых/мин;
- соотношение I:E: 3:1 - 1:9.9;
- ПДКВ: 4 - 20 смH₂O;
- давление на вдохе: 4 - 67 см H₂O;
- давление поддержки: 4 - 50 см H₂O;
- измеряемые параметры: Р пик., Рl плато, Р сред. ПДКВ, комплайнс пациента;
- дыхательный и минутный объем, спирометрическая петля, кривые давления и потока.

Особенности:

- встроенная дыхательная система IBS, отличающаяся легкостью установки и очистки;
- сенсорный экран с простым пользовательским интерфейсом;
- компактная конструкция, позволяющая устанавливать аппарат в помещениях небольших размеров;

- легкость и плавность передвижения, благодаря сдвоенным колесам;
- возможность автономной работы до 90 минут;
- электронный смеситель газа;
- дополнительные мультигазовые модули для мониторинга O₂, N₂O, CO₂, RR и анестетиков (с автоматической идентификацией агента).

Функции защиты высокого уровня:

- подача свежего газа переключается между встроенной дыхательной системой (IBS) и дополнительным выходным газовым штуцером;
- аварийный переключатель свежего газа;
- дополнительный выход свежего газа с интегрированным дополнительным флоуметром O₂;
- встроенный аспирационный блок;
- звуковые сигналы тревоги при перебое с подачей кислорода и отключение подачи закиси азота;
- быстрая автоматическая самодиагностика при запуске, которая обеспечивает оптимальную работоспособность аппарата;
- встроенный резервный аккумулятор.