

Аппарат сшивающий Grena DLSA-30 LU/HU (для стандартной / плотной ткани)

ФСЗ 2008/02015

аппарат сшивающий, линейный, материал скоб титан, высота скобы 3.5-4.8 мм, длина шва 30 мм, толщина шва 1.0-2.5 мм, автоматическое сшивание, одноразовое использование

Grena Ltd., Великобритания



Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	линейный
Материал для скоб	титан
Высота скобы	3.5-4.8 мм
Длина шва	30 мм
Толщина шва	1.0-2.5 мм
Автомат	Да
Использование	одноразовое

Дополнительные характеристики

Одноразовый линейный автоматический сшивающий аппарат GRENA модели DLSA-30 LU (HU), DLSA-45 LU (HU), DLSA-60 LU (HU), DLSA-90 LU (HU).

Линейный сшивающий аппарат обеспечивает наложение двухрядного шва из **титановых скобок**, расположенных в шахматном порядке. Механизм сшивания - автоматический; закрытие браншей с промежуточной позицией; возврат браншей в исходное положение производится одним нажатием кнопки на корпусе аппарата.

Аппарат заряжен картриджем и совместим с картриджем для **стандартной и плотной ткани**.

Рекомендуемое использование картриджей с одним аппаратом - 8 штук.

Высота скоб от 3.5–4.8 мм, толщина шва от 1.0–2.5 мм в зависимости от модификации аппарата.

Линейный автоматический сшивающий аппарат используется в брюшной хирургии, гинекологии, торакальной хирургии. Линейный автоматический сшивающий аппарат используется для анастомоза (сшивания) органов или тканей. Поставляются заряженными кассетой.