

Аппарат сшивающий Grena DLS-45 LU/HU (для стандартной / плотной ткани)

ФСЗ 2008/02015

аппарат сшивающий, линейный, материал скоб титан, высота скобы 3.5-4.8 мм, длина шва 45 мм, толщина шва 1.0-2.5 мм, одноразовое использование



Grena Ltd., Великобритания

Характеристики

Вид	аппарат сшивающий
Тип	линейный
Материал для скоб	титан
Высота скобы	3.5-4.8 мм
Длина шва	45 мм
Толщина шва	1.0-2.5 мм
Использование	одноразовое

Дополнительные характеристики

Одноразовый линейный сшивающий аппарат GRENA модели DLS-30 LU (HU), DLS-45 LU (HU), DLS-60 LU (HU), DLS-75 LU (HU), DLS-90 LU (HU).

Линейный сшивающий аппарат обеспечивает наложение двухрядного шва из **титановых скобок**, расположенных в шахматном порядке.

Аппарат заряжен картриджем и совместим с картриджем для **стандартной и плотной ткани**.

Рекомендуемое использование картриджей с одним аппаратом - 8 штук.

Высота скоб от 3.5–4.8 мм, толщина шва от 1.0–2.5 мм в зависимости от модификации аппарата.