

СИПАП-аппарат BMC RESmart GI Auto CPAP

ФСЗ 2012/11759

АвтоСИПАП, режимы CPAP / APAP, давление 4-20 см Н₂O

BMC Medical Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	АвтоСИПАП
Режимы вентиляции	CPAP / APAP
Рабочее давление	4-20 см Н ₂ O
Уровень шума	30 Дб
Функция автоматического включения/выключения	Да
Функция облегчения выдоха	Да

Дополнительные характеристики

СИПАП-аппарат BMC RESmart Auto CPAP – аппарат для дыхательной терапии с автоматическим регулированием терапевтического давления. Применяется для лечения синдрома обструктивного апноэ во сне, а также других дыхательных нарушений.

Аппарат RESmart Auto CPAP автоматически регулирует чувствительность исходя из персональных особенностей пользователя. Устройство фиксирует малейшие отклонения от нормальных показателей дыхания в период сна, корректируя их путем изменения терапевтического давления в пределах выбранных величин. Широкий диапазон настройки позволяет выбрать оптимальные параметры для комфортного и эффективного лечения.

Модификации

1. RESmart Auto CPAP без увлажнителя
2. RESmart Auto CPAP с нагреваемым увлажнителем InH2

Особенности RESmart Auto CPAP

- Корпус аппарата выполнен из ударопрочного пластика.
- Уникальные настройки чувствительности обеспечивают индивидуальный алгоритм терапии, дающий максимальный комфорт.
- Автовключение при глубоком вдохе, автовыключение при снятии маски.
- Надежная защита от перепадов напряжения сети и протечек воды из увлажнителя.
- Тревожная сигнализация при отключении электропитания и утечке воздуха.
- Ручная и автоматическая настройка уровня влажности воздуха.
- Настройка стартового давления для комфортного засыпания с таймингом до 60 минут.

- Возможность работы через адаптер от бортовой сети автомобиля.

Функции комфорта

- Прибор оснащен функцией облегчения выдоха **RESlex**. Аппарат распознает выдох и немного снижает давление. На вдохе аппарат вновь набирает установленное лечебное давление. Такая технология позволяет минимизировать дискомфорт при проведении СИПАП терапии.
- Функция плавного линейного набора лечебного давления (**Ramp**) позволяет пациенту заснуть с комфортом. Подача воздуха начинается с самого низкого давления и постепенно достигает заданного значения. Время набора максимального давления может изменяться от 5 до 60 минут (по умолчанию установлено 10 минут).
- Функция **iCode** позволяет получать информацию о ходе лечения и сохранять её на карту памяти (за 1, 7, 30, 90, 182 или 365 дней).
- Функция **Altitude** – установка давления с поправкой на высоту над уровнем моря, что позволяет пользоваться прибором даже в горной местности.

Технические характеристики

Диапазон лечебного давления	4-20 см водного столба
Автоматическая регулировка давления	да
Уровни увлажнения	от 0 (выключено) до 5 (максимально)
Ramp (время засыпания)	от 0 до 60 мин
Уровень шума (± 5%)	30 дБ
Электропитание	100 – 240В, 50/60Гц
Габаритные размеры	220×194×112 мм (без увлажнителя) 313×194×112 мм (с увлажнителем)
Вес	1.6 кг (без увлажнителя) 2.4 кг (с увлажнителем)

Комплектация

1. Прибор RESmart Auto CPAP.
2. Увлажнитель (опционально).
3. Универсальная носо-ротовая маска.
4. Дыхательный шланг.
5. Шнур электропитания.
6. Сумка для транспортировки устройства.
7. Фильтр тонкой очистки.
8. Гарантийный талон и инструкция.