

Слуховой аппарат Aurica Every 1660 BTE

РЗН 2015/3130

воздушной проводимости, BTE (заушный), цифровой, программируемый, 16 канальный, 120 дБ / 128 дБ / 135 дБ / 141 дБ, тип батареи 675 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Аурика ООО, Россия



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	BTE (заушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	16 канальный
ВУЗД90	120 дБ / 128 дБ / 135 дБ / 141 дБ
Тип батареи	675 / 13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой Аурика EVERY 1660 BTE

Серия цифровых 16-канальных решений для слуха с возможностью тонкой персонализированной настройкой звучания. Полнофункциональные слуховые аппараты премиум-сегмента Every 1660 обеспечивают высокое качество передачи речевого сигнала в обстановке любой акустической сложности. Выпускаются для разных степеней потери слуха, от слабой до сверхтяжелой.

Импульсное шумоподавление (Impulse Noise Reduction)

Система INR мониторит и устраняет импульсные шумы, такие как хлопанье дверью, звон посуды, сохраняя целостность речи на комфортном для слуха уровне.

Адаптивная направленность микрофонов (Adaptive Directional Microphones)

Технология ADM автоматически уменьшает уровень источников звука позади или сбоку от владельца слухового аппарата. Таким образом выделяется речь собеседника и отсекаются окружающие шумы.

128-полосная система адаптивного шумоподавления (Squelch Ultimate)

Контролирует и устраняет шум независимо в каждой из 128 полос системы для более комфортного восприятия речи.

Адаптивное автоматическое подавление обратной связи (Feedback Attenuation IV)

Анализирует входной сигнал и подбирает оптимальные настройки для устранения свиста без потери качества звука и усиления.

Дневник регистрации данных (Data Logging)

Сохраняет статистические данные об уровне звука и функциях аппарата в процессе эксплуатации. Позволяет специалисту анализировать эти данные для дальнейшей корректировки настроек слухового аппарата.

Тиннитус-маскер (Tinny Mask)

Представляет собой встроенный генератор шума для маскировки тиннитуса (шума в ушах). Гибкая платформа позволяет специалисту точно настроить уровни генератора индивидуально для каждого пользователя.

Мультитональный звуковой помощник (Assistant call IV)

Сопровождает работу слухового аппарата приятными звуковыми тонами при включении, смене программ, низком заряде батареи.

Значения триммеров настраиваются во врачебной программе в зависимости от пользователя.

EVERY 1660	EVERY 1660DS	EVERY 1660DM	EVERY 1660DP	EVERY 1660DSP
Тип батареек	675/13	675/13	675/13	675
ВУЗД 90 / Усиление, дБ	120/50	128/58	135/65	141/82
Количество каналов	16	16	16	16
Количество полос эквалайзера	16	16	16	16
Коэффициент гармоник, не более %	4	4	5	5
Количество программ	6	6	6	6
Подавление обратной связи	+	+	+	+
Шумоподавление	+	+	+	+
Направленный микрофон	+	+	+	+
Тиннитус-маскер	+	+	+	+
Функция авто-телефон	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Регулятор громкости	+	+	+	+
Нанопокрытие	+	+	+	+
Телефонная катушка	+	+	+	+