

Слуховой аппарат Phonak Audeo Q50

РЗН 2017/6064

воздушной проводимости, RIC (микрозаушный),
цифровой, программируемый, 12 канальный, 112 дБ /
126 дБ / 129 дБ, тип батареи 312 / 10,
шумоподавление, подавление обратной связи,
регулятор громкости

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	RIC (микрозаушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	12 канальный
ВУЗД90	112 дБ / 126 дБ / 129 дБ
Тип батареи	312 / 10

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Слуховые аппараты **Phonak Audeo Q50 с внутриканальным телефоном (RIC)**.

Аппараты RIC можно использовать с различными ушными вкладышами.

Представлены тремя моделями:

- Phonak Audeo Q50-312 / Phonak Audeo Q50-312T (с беспроводными функциями);
- Phonak Audeo Q50-10 (без беспроводных функций).

Функции.

Все модели:

- Шумоподавление.
- Подавление обратной связи.
- Влагозащищенность.

Модели Q50-312 и Q50-312T:

- Беспроводные функции.
- FM-совместимость.
- Полная совместимость со смартфоном с помощью стриммера.

Параметр/Модель	Audeo Q50-10	Audeo Q50-312	Audeo Q50-312T
ВУЗД90	xS - 112 дБ xP - 126 дБ xSP - 129 дБ	xS - 112 дБ xP - 126 дБ xSP - 129 дБ	xS - 112 дБ xP - 126 дБ xSP - 129 дБ
Макс. усиление, дБ	xS - 45 дБ xP - 55 дБ xSP - 61 дБ	xS - 45 дБ xP - 55 дБ xSP - 61 дБ	xS - 45 дБ xP - 55 дБ xSP - 61 дБ
Диапазон частот, Гц	xS - 100–8800 xP - 100–7200 xSP - 100–5000	xS - 100–8800 xP - 100–7200 xSP - 100–5000	xS - 100–8800 xP - 100–6800 xSP - 100–5000
Тип батареи	10	312	312
Потеря слуха	I - III степень	I - III степень	I - III степень