

Слуховой аппарат Phonak Baseo Q15

РЗН 2017/6064

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный), цифровой, программируемый, 4 канальный, 124 дБ / 128 дБ / 130 дБ / 133 дБ / 134 дБ, тип батареи 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	ВТЕ (заушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	4 канальный
ВУЗД90	124 дБ / 128 дБ / 130 дБ / 133 дБ / 134 дБ
Тип батареи	13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой заушный **Phonak Baseo Q15** - серия заушных базовых слуховых аппаратов.

Phonak Baseo Q **программируются** с учетом индивидуальных предпочтений пользователя. Фиксированные **направленные микрофоны** улучшают понимание речи в шумной обстановке (уменьшается фоновый шум и значительно улучшается разборчивость речи собеседника, находящегося впереди). Корпус и внутренние детали аппарата защищены надежным высокотехнологичным **нанопокрытием** и защищены от влаги и пыли (уровень защиты IP57). Baseo Q15 совместимы с аксессуарами PhonakRoger.

Функции:

- UltraZoom (базовый уровень) - фиксированная направленность.
- WhistleBlock - адаптивная система подавления обратной связи.
- NoiseBlock (базовый уровень) - высокочастотное шумоподавление.
- Ручные программы: 4.
- Индукционная катушка.
- PhonakBassBoost - дополнительное низкочастотное усиление.

Параметр/Модель	Baseo Q15-M	Baseo Q15-P	Baseo Q15-SP
ВУЗД90	Рожок HE7 - 128 дБ SlimTube - 124 дБ	Рожок HE7 - 133 дБ SlimTube - 130 дБ	Рожок HE7 - 134 дБ
Макс. усиление, дБ	Рожок HE7 - 53 дБ SlimTube - 49 дБ	Рожок HE7 - 63 дБ SlimTube - 51 дБ	Рожок HE7 - 68 дБ
Диапазон частот, Гц	HE7 - 100-6800 SlimTube - 100-6300	HE7 - 100-6200 SlimTube - 100-6700	Рожок HE7 - 100-6200
Тип батареи	13	13	13
Потеря слуха	I - III степень	I - III степень	I - IV степень