

Слуховой аппарат Phonak Baseo Q5

РЗН 2017/6064

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный), цифровой, программируемый, 2 канальный, 124 дБ / 128 дБ / 134 дБ, тип батареи 13, шумоподавление, подавление обратной связи

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Тип                | воздушной проводимости   |
| Вид                | ВТЕ (заушный)            |
| Обработка сигнала  | цифровой                 |
| Способ настройки   | программируемый          |
| Количество каналов | 2 канальный              |
| ВУЗД90             | 124 дБ / 128 дБ / 134 дБ |
| Тип батареи        | 13                       |

Функции

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Шумоподавление            | Да |
| Подавление обратной связи | Да |

Дополнительные характеристики

Аппарат слуховой заушный **Phonak Baseo Q5** - 2 канальные заушные базовые слуховые аппараты.

Phonak Baseo Q **программируются** с учетом индивидуальных предпочтений пользователя. Фиксированные **направленные микрофоны** улучшают понимание речи в шумной обстановке (уменьшается фоновый шум и значительно улучшается разборчивость речи собеседника, находящегося впереди). Корпус и внутренние детали аппарата защищены надежным высокотехнологичным **нанопокрытием** и защищены от влаги и пыли (уровень защиты IP57).

Функции:

- Точная компьютерная настройка.
- Ручные программы: 2.
- Ненаправленный микрофон.

- WhistleBlock - адаптивная система подавления обратной связи.
- NoiseBlock (базовый уровень) - высокочастотное шумоподавление.

| Параметр/Модель     | Baseo Q5-M                              | Baseo Q5-SP          |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| ВУЗД90              | Рожок HE7 - 128 дБ<br>SlimTube - 124 дБ | Рожок HE7 - 134 дБ   |
| Макс. усиление, дБ  | Рожок HE7 - 53 дБ<br>SlimTube - 49 дБ   | Рожок HE7 - 68 дБ    |
| Диапазон частот, Гц | HE7 - 100-6800<br>SlimTube - 100-6300   | Рожок HE7 - 100-6200 |
| Тип батареи         | 13                                      | 13                   |
| Потеря слуха        | I - III степень                         | I - IV степень       |