

Слуховой аппарат Phonak Bolero Q90

РЗН 2017/6064

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный), цифровой, программируемый, 20 канальный, 126 дБ / 129 дБ / 131 дБ / 132 дБ / 133 дБ, тип батареи 312 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	ВТЕ (заушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	20 канальный
ВУЗД90	126 дБ / 129 дБ / 131 дБ / 132 дБ / 133 дБ
Тип батареи	312 / 13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Слуховые аппараты **Phonak Bolero Q90** - слуховые аппараты **премиум-класса**, отражающие самые последние инновационные разработки компании Phonak в области слухопротезирования. В данных моделях применяется уникальная технология Binaural VoiceStreamTechnology™, определяющая речевой сигнал и обеспечивающая его слышимость обоими ушами: вы будете понимать речь лучше в любом звуковом окружении.

Функции.

- Шумоподавление.
- Подавление обратной связи.

- Влагозащищенность.
- Беспроводные функции.
- FM-совместимость.
- Полная совместимость со смартфоном с помощью стриммера.

Параметр/Модель	Bolero Q90-M312	Bolero Q90-M13	Bolero Q90-P	Bolero Q90-SP
Звуковод / Рожок	SlimTube HE / HE10 680	SlimTube HE / HE10 680	SlimTube HE / HE10 680	SlimTube HE HE10 680
Уровень мощности	средний	средний	мощный	сверхмощный
ВУЗД90, дБ	126/132	126/132	129/133	131/133
Макс. усиление, дБ	55/61	55/63	58/65	68/70
Диапазон частот, Гц	100–7200	100–7100	100–5500	100–6500
Тип батареи	312	13	13	13
Потеря слуха	I - III степень	I - III степень	I - IV степень	I - IV степень