

Слуховой аппарат Phonak Naida Q30

РЗН 2015/2712

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный), цифровой, программируемый, 8 канальный, 112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ, тип батареи 675 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	8 канальный
ВУЗД90	112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ
Тип батареи	675 / 13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Слуховой аппарат **Phonak Naida Q30** - это **8 канальный** заушный слуховой аппарат класса Essential.

Функции:

- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия.
- WhistleBlock – адаптивное подавление обратной связи.
- NoiseBlock – высокоразрешающее шумоподавление.
- WindBlock – подавление шума ветра.

- UltraZoom – адаптивная направленность, учитывающая взаимное расположение источников полезного сигнала и шума.
- Водозащищенность: IP54.
- Беспроводные аксессуары: PilotOne, ComPilot, TVLink S, Phonak CROS, RemoteMic (только вместе с ComPilot).
- FM-приемники (зависят от модели аппарата): MyLink+, MLxi (только с аудиоадаптерами AS15, AS11, AS10 и с ComPilot), ML10i.
- auto Acclimatization – автоматическое постепенное повышение уровня усиления в процессе использования в соответствии с временными и числовыми параметрами, заданными аудиологом.
- Everyday Automatic – автоматическая функция аппаратов класса Essential.

Параметр/Модель	Naida Q30-SP	Naida Q30-UP	Naida Q30-RIC
ВУЗД90	Рожок HE7 - 140 дБ Power Slim Tube - 133 дБ	Рожок HE7 - 142 дБ Power Slim Tube - 135 дБ	Ресивер xSP plus - 133 дБ Ресивер xP - 126 дБ Ресивер xS - 112 дБ
Макс. усиление, дБ	Рожок HE7 - 75 дБ Power Slim Tube - 68 дБ	Рожок HE7 - 82 дБ Power Slim Tube - 75 дБ	Ресивер xSP plus - 65 дБ Ресивер xP - 55 дБ Ресивер xS - 45 дБ
Диапазон частот, Гц	100–6400	100–4900	xSP plus - 100-5200 xP - 5100-6100 xS - 100-8600
Тип батареи	13	675	13
Потеря слуха	II - IV степень	II - IV степень	III - IV степень