

Слуховой аппарат Phonak Naida Q50

РЗН 2015/2712

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный), цифровой, программируемый, 12 канальный, 112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ, тип батареи 675 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	12 канальный
ВУЗД90	112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ
Тип батареи	675 / 13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Слуховой аппарат **Phonak Naida Q50** - это **12 канальный** заушный слуховой аппарат класса Standard.

Функции:

- SoundRecover - нелинейная частотная компрессия.
- SoundFlow - автоматическая смена программ.
- WhistleBlock - адаптивное подавление обратной связи.
- NoiseBlock - высокочастотное шумоподавление.
- DuoPhone - бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху.

- UltraZoom - адаптивная направленность, учитывающая взаимное расположение источников полезного сигнала и шума.
- SNR-Boost - адаптивное повышение отношения сигнал-шум, основанное на сочетании направленности и шумоподавления.
- Quick Sync - синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости.
- Водозащищенность: IP54
- Программа настройки: Phonak Target 3.1 и выше
- Беспроводные аксессуары: PilotOne, ComPilot, TVLink S, Phonak CROS, RemoteMic (только вместе с ComPilot)
- FM-приемники (зависят от модели аппарата): MyLink+, MLxi (только с аудиоадаптерами AS15, AS11, AS10 и с ComPilot), ML10i.
- auto Acclimatization - автоматическое постепенное повышение уровня усиления в процессе использования в соответствии с временными и числовыми параметрами, заданными аудиологом.

Параметр/Модель	Naida Q50-SP	Naida Q50-UP	Naida Q50-RIC
ВУЗД90	Рожок HE7 - 140 дБ Power Slim Tube - 133 дБ	Рожок HE7 - 142 дБ Power Slim Tube - 135 дБ	Ресивер xSP plus - 133 дБ Ресивер xP - 126 дБ Ресивер xS - 112 дБ
Макс. усиление, дБ	Рожок HE7 - 75 дБ Power Slim Tube - 68 дБ	Рожок HE7 - 82 дБ Power Slim Tube - 75 дБ	Ресивер xSP plus - 65 дБ Ресивер xP - 55 дБ Ресивер xS - 45 дБ
Диапазон частот, Гц	100–6400	100–4900	xSP plus - 100-5200 xP - 5100-6100 xS - 100-8600
Тип батареи	13	675	13
Потеря слуха	II - IV степень	II - IV степень	III - IV степень