

Слуховой аппарат Phonak Naida Q90

РЗН 2015/2712

воздушной проводимости, ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный), цифровой, программируемый, 20 канальный, 112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ, тип батареи 675 / 13, шумоподавление, подавление обратной связи, регулятор громкости

Phonak AG, Швейцария



Характеристики

Тип	воздушной проводимости
Вид	ВТЕ (заушный) / RIC (микрозаушный)
Обработка сигнала	цифровой
Способ настройки	программируемый
Количество каналов	20 канальный
ВУЗД90	112 дБ / 126 дБ / 133 дБ / 135 дБ / 140 дБ / 142 дБ
Тип батареи	675 / 13

Функции

Шумоподавление	Да
Подавление обратной связи	Да
Регулятор громкости	Да
FM-совместимость	Да

Дополнительные характеристики

Слуховой аппарат **Phonak Naida Q90** - это **20 канальный** заушный слуховой аппарат класса Premium.

Функции:

- (auto) ZoomControl - (автоматический) выбор направления прослушивания, в зависимости от пространственного расположения источника речевого сигнала.
- FlexControl - интегрированная в автоматическую программу функция внесения пользовательских поправок, объединяющая одновременную настройку шести параметров (направленность, шумоподавление, подавление шума ветра, подавление реверберации, компрессия, FlexVolume).

- SoundRecover - нелинейная частотная компрессия.
- Real Ear Sound - имитация функции ушной раковины.
- SoundFlow - автоматическая смена программ.
- WhistleBlock - адаптивное подавление обратной связи.
- NoiseBlock - высокочастотное шумоподавление.
- WindBlock - подавление шума ветра.
- EchoBlock - подавление эха и реверберации.
- SoundRelax - подавление импульсных звуков.
- DuoPhone - бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху.
- UltraZoom - адаптивная направленность, учитывающая взаимное расположение источников полезного сигнала и шума (уровень Premium).
- SNR-Boost - адаптивное повышение отношения сигнал-шум, основанное на сочетании направленности и шумоподавления.
- FlexVolume - адаптивная поканальная регулировка громкости, учитывающая аудиометрический профиль пациента.
- Quick Sync - синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости.
- Водозащищенность: IP54.
- Программа настройки: Phonak Target 3.1 и выше.
- Беспроводные аксессуары: PilotOne, ComPilot, TVLink S, Phonak CROS, RemoteMic (только вместе с ComPilot).
- FM-приемники (зависят от модели аппарата): MyLink+, MLxi (только с аудиоадаптерами AS15, AS11, AS10 и с ComPilot), ML10i.
- Речь на ветру - Передача низкочастотной части сигнала микрофонов из аппарата, менее подверженного воздействию ветра, в аппарат, более подверженный воздействию ветра.
- (auto) StereoZoom - (автоматическая) активация узколучевой бинауральной направленности в соответствии со специальным алгоритмом оценки окружающей акустической обстановки.
- auto Acclimatization - автоматическое постепенное повышение уровня усиления в процессе использования в соответствии с временными и числовыми параметрами, заданными аудиологом.

Параметр/Модель	Naida Q90-SP	Naida Q90-UP	Naida Q90-RIC
ВУЗД90	Рожок HE7 - 140 дБ Power Slim Tube - 133 дБ	Рожок HE7 - 142 дБ Power Slim Tube - 135 дБ	Ресивер xSP plus - 133 дБ Ресивер xP - 126 дБ Ресивер xS - 112 дБ
Макс. усиление, дБ	Рожок HE7 - 140 дБ Power Slim Tube - 133 дБ	Рожок HE7 - 82 дБ Power Slim Tube - 75 дБ	Ресивер xSP plus - 65 дБ Ресивер xP - 55 дБ Ресивер xS - 45 дБ
Диапазон частот, Гц	100–6400	100–4900	xSP plus - 100-5200 xP - 5100-6100 xS - 100-8600
Тип батареи	13	675	13
Потеря слуха	II - IV степень	II - IV степень	III - IV степень