

УЗИ аппарат Chison SonoTouch 30

ФСЗ 2012/12963

портативный, класс базовый, портов для датчиков 1 шт., монитор 10.4", частота 5-12 МГц, ОС DICOM

CHISON Medical Imaging Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	10.4"
Частота	5-12 МГц
Сканирование	линейное / конвексное / микроконвексное / фазированный секторный
Операционная система	DICOM
Размеры	315×2645×55 мм
Вес	5 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В, 2В, 4В; В/М, М;
- режим улучшенной визуализации биопсийной иглы;
- полноэкранный режим;
- цветное доплеровское картирование;
- трапециевидное изображение;
- цветной доплер;
- комплект функций GO: GO Led, Go Measure, GO Hub, GO Power, GO Tune, GO App, GO Flex, GO Clip;
- карта памяти 16 Гб;
- порты USB, LAN, VGA;
- GO Led: сенсорная панель без единой клавиши с водонепроницаемой поверхностью для удобной дезинфекции;
- Go Measure: измерение пальцами с точностью менее 1 мм;
- GO Hub: эффективный и простой импорт и экспорт информации о пациентах и исследованиях;
- GO Power: быстрое включение и выключение, возможность зарядки в автомобиле;
- GO Tune: удобная настройка параметров изображения с интуитивно понятным интерфейсом;
- GO App: выбор нужного приложения с помощью специальных иконок;
- GO Flex: удобная ручка-подставка с изменением угла наклона;
- GO Clip: быстрое сохранение и передача видео.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- L7M 5.0 – 12.0МГц - Линейный датчик.
- L7S 5.0 – 13.2МГц. Линейный датчик.
- V6 6.0 МГц. Транс-вагинальный датчик.
- C3 3.5 МГц . Конвексный датчик.
- R7 7.5 МГц. Транс-ректальный датчик.
- MC6 6.0 МГц . Микро-конвексный датчик (педиатрический).
- MC3 3.0 МГц . Микро-конвексный датчик.
- MC5V 5.0 МГц. Микро-конвексный датчик.

Описание

Переносной УЗИ аппарат CHISON SonoTouch 30 на сенсорном управлении. Предназначена для работы в условиях, когда у специалиста нет места развернуть стационарный сканер.

Аксессуары:

- встраиваемая батарея;
- биопсийная насадка;
- кейс для переноски;
- адаптер мощности;
- коннектор для подключения 3 датчиков;

- тележка многофункциональная;
- ч/б принтер SONY UP-X898MD.