

УЗИ аппарат VINNO 8

РЗН 2020/10111

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 1 шт., частота 1-25 МГц

VINNO Technology (Suzhou) Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Частота	1-25 МГц

Режимы сканирования

Режимы сканирования	B, M-mode, Anatomical M mode, Color M mode, PW, CW, Energy, Color Doppler, Virtual Convex, THI, SCI, TDI, IMT, Panoramic, HR Zoom, Duplex / triplex mode, 3D / 4D, Live 3D / 4D, STIC, TVM, Auto NT.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	Высокочастотный линейный датчик, работающий на частоте до 23 МГц.
-------------	---

Описание

Портативный ультразвуковой сканер высокого класса VINNO 8:

Уникальная компактная RF платформа VINNO обеспечивает сверхчистое изображение в портативном решении.

- ультра легкая, менее 3.5 кг;
- ультра компактная;.
- ультра умная

RF-данные без потерь улучшают отображение ткани и контраст изображения. Многоканальная технология улучшает разрешение и проникновение. Усовершенствованные алгоритмы постобработки обеспечивают

получение высококачественного изображения. Полный спектр инструментов для диагностики сердца обеспечивает удобную и всестороннюю диагностику. Удобный интерфейс и быстрая работа для увеличения эффективности.

Уникальная RF платформа

Из-за аппаратных ограничений традиционные интерфейсные радиочастотные платформы не могут передавать определенную полезную информацию. Уникальная платформа VINNO является первой по быстродействию, обеспечивающей детальные изображения и точные измерения.

Платформа RF считывает более широкий диапазон сигналов, что приводит к более четким изображениям с более высоким разрешением. Это наделяет систему уникальными возможностями, включая полноэкранный режим и изображения с высоким разрешением без искажений, что помогает в диагностике мелких образований.

Высококачественный портативный цветной ультразвуковой доплер

VINNO 8 сочетает в себе передовые технологии визуализации с инновационной платформой и превосходными клиническими решениями для удовлетворения потребностей широкого спектра исследований.

Быстрая передача, удобная портативность

Мощная RF платформа и возможности сверхбыстрой обработки сигналов позволяют VINNO 8 предоставлять больше информации и более четкие изображения. Высокочастотный линейный датчик, работающий на частоте до 23 МГц, обеспечивает лучшую производительность, изображения с более высоким разрешением и повышенный контраст в оттенках серого. Технология беспроводной передачи обеспечивает более эффективное и удобное сканирование.

- беспроводная передача и сервис обмена;
- мощная технология ультразвуковой обработки;
- высокое качество изображения;
- удобный рабочий процесс;
- чувствительный сенсорный экран.