

Лазерный аппарат Formatk Magma

РЗН 2016/4397

лазер, диодный / неодимовый, длина волны 808 / 1064 нм, частота 10 Гц, IPL, длительность импульсов 15 мс

Formatk Systems Ltd., Израиль



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный / неодимовый
Применение	эпиляция / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / лечение грибка ног и ногтей / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	808 / 1064 нм
Частота	10 Гц
Технология воздействия	IPL
Длительность импульсов	15 мс
Насадки	Да

Описание

Лазерный аппарат терапевтический Formatk MAGMA - платформа нового поколения для использования в медицинских и эстетических процедурах. **Диодный лазер 808 нм, Nd: YAG-лазер 1064 нм** и многофункциональная комбинация технологии **IPL** обеспечивают решение с одним источником для всех видов терапии, основанных на свете и лазере. Аппарат делает косметические процедуры для кожи доступными для практиков одновременно, обеспечивая при этом большой выбор процедур и синергетических протоколов лечения.

Эффективен для:

- постоянное удаление волос (с помощью лазерного диода, Nd: YAG и IPL);
- активные прыщи;
- сосудистые поражения;
- фото-омоложение;
- пигментные поражения;
- отбеливание кожи;
- грибок ногтей;

- эффективная и оптимальная защита кожи.

Технология IPL-USP на основе импульсных ламп Formatk позволяет проводить эффективные процедуры удаления волос без дополнительного риска травмы. Такая безопасность обеспечивается использованием импульсного источника, где каждый импульс имеет длительность менее 15 мс, чтобы позволить лазеру доставлять необходимую энергию для разрушения всего фолликула, одновременно защищая пигмент в эпидермисе.

Ускоренные процедуры

IPL-UPC (ультраимпульсный контроль)

Сапфировое стекло большого размера [OU The Large Lightguide], используемое по технологии IPL-UPC, позволяет обрабатывать большие площади обработки до 6.5 см². Такая технология помогает значительно сократить время обработки без ущерба для эффективности, безопасности и качества ухода.

Быстро и эффективно. Подходит для использования для всех типов кожи

Диодный лазер 808 нм

Лазерный диод на 808 нм обеспечивает чрезвычайно эффективные, безболезненные, безопасные и постоянные результаты удаления волос. 5 доступных режимов работы лазерного диода помогают выбрать метод, который наилучшим образом подходит каждому пациенту. Опция «Быстрый режим» позволяет быстро и безболезненно удалять волосы на всех типах кожи.

Nd: YAG лазер 1064 нм

Лазер Nd: YAG с длиной волны 1064 нм является безопасным и эффективным способом лечения сосудистых поражений и удаления постоянных волос. Такая длина волны заставляет свет проникать глубже в поверхность кожи, обеспечивая электрокоагуляцию мелких кровеносных сосудов, которые медленно и естественно исчезают после лечения. Лазер Nd: YAG с длиной волны 1064 нм также можно использовать в качестве терапии для удаления тонких и светлых волос.

Быстрый и простой в использовании многоязычный пользовательский интерфейс.