

Аспиратор Ca-Mi ASKIR C30

ФСЗ 2009/04224

вакуум 80 кПа, объем 2 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

CA-MI S.r.l., Италия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Аспиратор с электроприводом используется для отсасывания из носа, полости рта и трахеи у взрослого и ребенка жидкостей организма (слизи, катара или крови). Прибор предназначен для непрерывной работы. 2 емкости для аспирации 2000 мл, конический фитинг, набор силиконовых трубок 8мм×14мм, антибактериальный и влагозащитный фильтр, управление ножным переключателем (для версий с управлением ножным переключателем), европейский шнур питания.