

Аспиратор Ca-Mi NEW ASKIR 230/12V BR

ФСЗ 2009/04224

вакуум 75 кПа, антибактериальный фильтр

CA-MI S.r.l., Италия



Характеристики

Вакуум	75 кПа
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Конический фитинг, набор силиконовых трубок 8мм×14мм, аспирационный зонд CH20, антибактериальный и влагозащитный фильтр, источник питания Пер.т./Пост.т. (мод. UE60-140429SPA1), кабель для источника питания, кабель для прикуривателя. Предназначен для отсасывания у взрослых или детей через нос, ротовую полость и трахею жидкостей организма.