

Датчик УЗИ биплановый Hitachi CL4416R

РЗН 2019/8780

биплановый , области применения проктология,
рабочая частота 2-10 МГц, угол сканирования 180° ,
ширина апертуры 60 мм

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Совместимы с аппаратами	Hitachi - ARIETTA S60 / Hitachi - ARIETTA S70 / Hitachi - ARIETTA V60 / Hitachi - ARIETTA V70
Тип	биплановый
Сканирование	линейное / микроконвексное
Области применения	проктология
Рабочая частота	2-10 МГц
Угол сканирования	180°
Ширина апертуры	60 мм

Дополнительные характеристики

Обладает двумя апертурами: микроконвексной (поперечное расположение) и линейной (продольное расположение).

Диапазон частот: 2 - 10 (конвексная апертура), 2 - 14 (линейная апертура) МГц.

Ширина апертуры: более 60 (линейная апертура) мм.

Угол сканирования: 180 (конвексная апертура)°.