

Датчик УЗИ внутримолостной GE BE9CS-RS

РЗН 2016/4247

биплановый / внутримолостной, области применения
акушерство и гинекология / урология, рабочая частота
4-11 МГц

General Electric Company, Китай



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ F6 / GE - LOGIQ F8 / GE - LOGIQ P9
Тип	биплановый / внутримолостной
Сканирование	внутримолостное
Области применения	акушерство и гинекология / урология
Рабочая частота	4-11 МГц
Размер сканирующей поверхности	19×22 мм

Дополнительные характеристики

BE9CS-RS - биплановый микроконвексный ректальный датчик, широкополосный, мультнчастотный.
Применение: Урология, акушерство и гинекология.