

Видеобронхоскоп EB-530P

ФСЗ 2011/10200

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального  
конца 3.8 мм, инструментальный канал 1.2 мм,  
вводимая часть 3.5 мм, рабочая длина 600 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | видеоскоп |
| Угол поля зрения                | 120 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 180 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 130 °     |
| Глубина резкости                | 3-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 3.8 мм    |
| Инструментальный канал          | 1.2 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 3.5 мм    |
| Общая длина                     | 870 мм    |
| Рабочая длина                   | 600 мм    |