

Видеобронхоскоп EB-530T

ФСЗ 2011/10200

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 5.9 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
вводимая часть 5.9 мм, рабочая длина 600 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	5.9 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	5.9 мм
Общая длина	870 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Этот бронхоскоп открывает широкие возможности для лечебных процедур. Инструментальный канал диаметром 2,8 мм позволяет вводить различные инструменты, а наконечник снабжен изолированным резиновым колпачком.