

Видеобронхоскоп EB-530XT

ФСЗ 2011/10200

видеоскоп, резкость 3-100 мм, инструментальный канал 3.2 мм, вводимая часть 6.3 мм, рабочая длина 600 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-100 мм
Инструментальный канал	3.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	6.3 мм
Общая длина	870 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Благодаря инструментальному каналу диаметром 3,2 мм этот эндоскоп отличается увеличенной эффективностью аспирации, что еще больше повышает эффективность бронхоскопии.