

Видеобронхоскоп Pentax EB-1170K

ФСЗ 2010/07419

видеоскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального
конца 3.8 мм, инструментальный канал 1.2 мм,
вводимая часть 3.7 мм, рабочая длина 600 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	3.8 мм
Инструментальный канал	1.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	3.7 мм
Общая длина	860 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

Сверхтонкая вводимая трубка диаметром 3,7 мм включает в себе рабочий канал шириной 1,2 мм для выполнения санации и аспирации полостей бронхов. Множество эргономических показателей позволяет учитывать современный дизайн прибора. Современный дизайн прибора учитывает множество эргономических показателей.

Видео на экране формируется благодаря передовой оптоволоконной системе, доставляющей максимум света к исследуемой области, и прецизионной ПЗС матрице, позволяющей получить видеоряд в высоком разрешении и с превосходной детализацией.

Ультратонкая вводимая трубка и сверхманевренный дистальный конец позволяют добраться вплоть до внутрилегочных бронхов третьего и пятого порядков. Помимо собственно достижимости отделов бронхов, такой запас изгиба снижает число перемещений самого бронхоскопа, облегчая процедуру в целом и для врача, и для пациента. Особенно актуально последнее при лечении детей, т.к. при трансназальном введении дети переносят процедуру бронхоскопии не очень хорошо. При использовании же техники Пентакс такая неприятность сводится к минимуму – тонкая вводимая трубка настолько мала, что даже ребенку не доставит неприятных ощущений. Уход за прибором несложен, а благодаря традиционно японскому качеству, видеобронхоскоп будет выполнять свои функции очень долго