

Видеобронхоскоп Pentax EB-1990i

РЗН 2013/1100

видеоскоп, резкость 3-50 мм, диаметр дистального конца 6.6 мм, инструментальный канал 1.2 мм, вводимая часть 6.4 мм, рабочая длина 600 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	130 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	6.6 мм
Инструментальный канал	1.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	6.4 мм
Общая длина	860 мм
Рабочая длина	600 мм

Дополнительные характеристики

- новая матрица высокой четкости HD+ в сочетании с отличной освещенностью обеспечивает естественную цветопередачу и отличную ориентацию в полости;
- усиленная визуализация по технологии i-scan для лучшей детализации структуры слизистой и сосудов трахеобронхиального дерева увеличивает выявляемость мелких опухолей на ранних стадиях;
- терапевтический канал диаметром 1,2 мм позволяет использовать практически полный спектр минимально-инвазивного эндоскопического инструментария;
- отличные параметры гибкости и маневренности рабочего тубуса;
- градуированная гибкость способствует оптимальному контролю при введении бронхоскопа;
- легкая рукоятка видеобронхоскопа EB-1990i с эргономично расположенными элементами управления препятствует уставанию рук врача как во время рутинных операций, так и во время долгих процедур;
- программируемые кнопки на рукоятке для быстрого доступа к функциям и комфортному управлению одной рукой.