

Датчик УЗИ секторный фазированный GE 12S-RS

РЗН 2016/430

секторный фазированный, области применения
абдоминальные исследования / кардиология /
неонатология / педиатрия, рабочая частота 5-11 МГц,
угол сканирования 90°, глубина сканирования 120 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VENUE 50 / GE - VIVID q / GE - VIVID iq / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	секторный фазированный
Сканирование	секторное
Области применения	абдоминальные исследования / кардиология / неонатология / педиатрия
Рабочая частота	5-11 МГц
Угол сканирования	90°
Глубина сканирования	120 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 13×18 мм.