

Датчик УЗИ секторный фазированный GE 3Sc-RS

РЗН 2016/4307

секторный фазированный, области применения
абдоминальные исследования / акушерство и
гинекология / кардиология / офтальмологические
исследования, рабочая частота 1.7-4 МГц, угол
сканирования 90°

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VENUE 50 / GE - VIVID q / GE - VIVID iq / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	секторный фазированный
Сканирование	секторное
Области применения	абдоминальные исследования / акушерство и гинекология / кардиология / офтальмологические исследования
Рабочая частота	1.7-4 МГц
Угол сканирования	90°

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 19.3×27.6 мм.