

Датчик УЗИ секторный фазированный GE 6S-RS

РЗН 2017/6506

секторный фазированный, области применения
кардиология / нейросонография / педиатрия, рабочая
частота 2.7-8 МГц, угол сканирования 90°, глубина
сканирования 160 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ e / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - VENUE 50 / GE - VIVID q / GE - VIVID iq / GE - VIVID T8 / GE - VIVID T8 Pro / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	секторный фазированный
Сканирование	секторное
Области применения	кардиология / нейросонография / педиатрия
Рабочая частота	2.7-8 МГц
Угол сканирования	90°
Глубина сканирования	160 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 17×23 мм.