

Датчик УЗИ секторный фазированный GE M5Sc-D

РЗН 2016/3930

секторный фазированный, области применения
абдоминальные исследования / кардиология /
педиатрия / сосуды / транскраниальные
исследования, рабочая частота 1.5-4.6 МГц, угол
сканирования 120°, глубина сканирования 300 мм

GE Healthcare, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VIVID S60 / GE - VIVID S70
Тип	секторный фазированный
Сканирование	секторное
Области применения	абдоминальные исследования / кардиология / педиатрия / сосуды / транскраниальные исследования
Рабочая частота	1.5-4.6 МГц
Угол сканирования	120°
Глубина сканирования	300 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 17×26 мм.