

Датчик УЗИ чреспищеводный GE 6Tc

РЗН 2016/4247

видеоэндоскопический внутриволокнистый /
чреспищеводный , области применения кардиология /
сосуды, рабочая частота 3-8 МГц, угол сканирования
90°, глубина сканирования 200 мм

General Electric Company, США



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VENUE 50 / GE - VIVID iq / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	видеоэндоскопический внутриволокнистый / чреспищеводный
Сканирование	внутриполостное
Области применения	кардиология / сосуды
Рабочая частота	3-8 МГц
Угол сканирования	90°
Глубина сканирования	200 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 12×14 мм.