

Датчик УЗИ чреспищеводный GE 6Tc-RS

РЗН 2016/3657

видеоэндоскопический внутриволокнистый /
чреспищеводный , области применения кардиология,
рабочая частота 2.9-8 МГц, угол сканирования 90°,
глубина сканирования 200 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VENUE 50 / GE - VIVID iq / GE - VIVID S60 / GE - VIVID S70 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	видеоэндоскопический внутриволокнистый / чреспищеводный
Сканирование	внутриполостное
Области применения	кардиология
Рабочая частота	2.9-8 МГц
Угол сканирования	90°
Глубина сканирования	200 мм

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 12×14 мм.