

УЗИ аппарат Siemens Acuson X300

РЗН 2016/4094

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 15", частота 2-13 МГц, жесткий диск 160 Гб

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	15"
Частота	2-13 МГц
Жесткий диск	160 Гб
Размеры	1660×520×880 мм
Вес	102 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	В-режим. DTI - режим тканевого доплера. Color M - цветной М-режим. Anatomical M - анатомический М-режим. CFD - режим цветного доплеровского картирования. PD - режим энергетического доплера. DPD - режим направленного энергетического доплера. PW - режим импульсно-волнового спектрального доплера. CW - режим постоянно-волнового спектрального доплера. THI - режим нативной тканевой гармонии.
---------------------	--

УЗИ-датчики

Siemens CH5-2 - конвексный ультразвуковой датчик, 2-5 МГц.
Siemens CW2 - неотображающий карандашный доплеровский ультразвуковой датчик, 2 МГц.
Siemens CW5 - неотображающий карандашный доплеровский ультразвуковой датчик, 5 МГц.
Siemens EC9-4 - мультичастотный микроконвексный внутриволокнистый УЗИ датчик, 4-9 МГц.
Siemens EV9-4 - внутриволокнистый ультразвуковой датчик, 4-9 МГц.
Siemens P4-2 - широкополосный секторный ультразвуковой датчик, 2-4 МГц.
Siemens P8-4 - широкополосный секторный ультразвуковой датчик, 4-8 МГц.
Siemens VF10-5 - мультичастотный линейный ультразвуковой датчик, 5-12 МГц.
Siemens VF13-5 - широкополосный линейный ультразвуковой датчик, 5-13 МГц.
Siemens VF13-5SP - мультичастотный интраоперационный линейный ультразвуковой датчик, 5-13 МГц.
Siemens VF8-3 - линейный ультразвуковой датчик, 3-10 МГц.

Описание

Ультразвуковая система ACUSON X300 – комплексная многофункциональная система включает в себя высокотехнологичные методы оптимизации изображений и средства совершенствования работы, которая помогает справиться с самыми сложными медицинскими задачами.

Основные характеристики системы:

- цифровая архитектура
- сверхчувствительные мультичастотные датчики
- открытая архитектура
- архивация на носители сверхвысокой емкости
- формат DICOM 3.0 (опция).