

УЗИ аппарат GE Vscan

ФСЗ 2010/08217

переносной (карманный), класс базовый,
универсальный, монитор 3.5", частота 1.7-3.8 МГц, ОС
DICOM

GE Healthcare, Норвегия



Характеристики

Тип	переносной (карманный)
Класс	базовый
Вид	универсальный
Монитор	3.5"
Частота	1.7-3.8 МГц
Сканирование	внутриполостное
Операционная система	DICOM
Размеры	135×73×28 мм

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- черно-белый режим отображения анатомии в реальном времени; - цветной наложение для визуализации кровотока в реальном времени.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	двойной датчик для общей визуализации
-------------	---------------------------------------

Описание

Ультразвуковая диагностическая система Vscan с двойным датчиком для общей визуализации.

При полностью заряженной батарее **время работы аппарата** в режиме сканирования составляет **1 час**.

Пользовательский интерфейс УЗИ-аппарата Vscan:

- колесико, созданное для более удобной навигации, формирует понятный врачу на интуитивном уровне интерфейс, а также сводит к максимально возможному минимуму количество ручных настроек;
- AutoOptimize: уникальная функция, помогающая диагносту в автоматическом режиме подобрать усиление абсолютно для любой глубины;
- AutoCycle: функция, позволяющая в автоматическом режиме определить и зафиксировать полный сердечный цикл, что помогает упростить и ускорить просмотр;
- использование предустановок позволяет с оптимальными, не требующими кардинальных изменений настройками провести обследование пациента;
- каждое сохранённое исследование диагност может сопровождать устными комментариями, которые записываются и накладываются поверх него, а встроенный системный динамик позволяет прослушать запись прямо на сканере.

Размеры Vscan:

- экран: 1135×73×28 мм;
- датчик: 120×33×26 мм;
- разрешение экрана: 240×320 пикселей.