

УЗИ аппарат GE Venue 50

РЗН 2016/4010

стационарный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 3 шт., монитор 12.1", частота 1.5-18 МГц, ОС DICOM

GE Healthcare, Китай



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	12.1"
Частота	1.5-18 МГц
Сканирование	внутриполостное
Операционная система	DICOM
Вес	4 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В-режим. - М-режим (опция). - Режим ЦДК. - Режим энергетического доплера.
---------------------	--

УЗИ-датчики

Конвексные датчики:

4C-SC - конвексный датчик с диапазоном частот 2.2 - 6.0 МГц. Клиническое применение: брюшная полость, опорно-двигательный аппарат, плевральные исследования.

10C-SC - микроконвексный датчик с диапазоном частот 5.5 - 10.0 МГц. Клиническое применение: абдоминальные исследования, педиатрия, неонатология, малые органы, инвазивные исследования, опорно-двигательный аппарат, офтальмология.

Линейные датчики:

L8-18i-SC - Г-образный линейный датчик с диапазоном частот 4.5 - 18.0 МГц. Клиническое применение: сосудистые вмешательства, анестезия, неотложная помощь, инвазивные исследования, опорно-двигательный аппарат, неонатология.

12L-SC - линейный датчик с диапазоном частот 4.0 - 13.0 МГц. Клиническое применение: сосудистые вмешательства, анестезия, неотложная помощь, инвазивные исследования, опорно-двигательный аппарат, педиатрия, офтальмология.

Фазированные датчики:

3S-SC - фазированный датчик с диапазоном частот 1.5 - 4.0 МГц. Клиническое применение: Кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость, офтальмология.

Внутриполостные датчики:

E8CS-SC - внутриполостной микроконвексный датчик с диапазоном частот 3.5 - 9.0 МГц. Клиническое применение: акушерство/гинекология.

Описание

Venue 50 — это ультразвуковая диагностическая система планшетного типа для двумерной общей диагностики.

Стандартные параметры:

- загрузка системы 16 сек;
- АТО - автоматическая оптимизация изображения;
- CrossXBeam - компаундинг;
- масштабирование (Zoom);
- разделение экрана на две части (Split);
- кинопетля 250 Мб;
- сохранение информации в форматат JPEG и MPEG4 на SD-карту или USB-носитель;
- измерение и расчеты, редактирование;
- разъем для подключения к док-станции;
- DVI выход для подключения второго монитора;

- USB-кабель;
- SD-карта и кардридер;
- аккумулятор.