

Датчик УЗИ кардиологический секторный GE S4-10-D

РЗН 2016/3657

секторный фазированный, области применения  
малые и поверхностные органы / неонатология /  
педиатрия, рабочая частота 3-9 МГц, угол  
сканирования 90°

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

|                         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8 |
| Тип                     | секторный фазированный                                                                                                                                                                                                                 |
| Сканирование            | секторное                                                                                                                                                                                                                              |
| Области применения      | малые и поверхностные органы / неонатология / педиатрия                                                                                                                                                                                |
| Рабочая частота         | 3-9 МГц                                                                                                                                                                                                                                |
| Угол сканирования       | 90°                                                                                                                                                                                                                                    |