

Дефибриллятор Dixon Heart PAD

РЗН 2017/5295

автоматизированный наружный (AED),
автоматический, импульс бифазный, 2.4 кг

DIXION, Южная Корея



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	автоматический
Тип импульса	бифазный
Дефибрилляция в режиме «свободные руки»	Да
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	10 сек
Размеры	260×260×70 мм
Вес прибора	2.4 кг

Описание

Dixon Heart PAD - переносной наружный дефибриллятор для детей и взрослых. Устройство предназначено для экстренного проведения дефибрилляции при внезапной остановке сердца.

Ключевые особенности:

- предустановленные электроды (подключены в разъем дефибриллятора и хранятся в специальном отсеке с быстрым доступом);
- самотестирование на пригодность и наличие подключенных электродов;
- индикатор остаточного срока годности предустановленных электродов (3 уровня);
- автоматическое самотестирование (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) с индикатором состояния готовности;
- индикация остаточной емкости батареи (4 уровня);
- возможно использование одного комплекта электродов для детей и взрослых (на лицевой панели дефибриллятора есть переключатель возрастной группы);

- автоматическая настройка громкости голосовых подсказок, в зависимости от уровня окружающего шума;
- детекция СЛР и подача ритма проведения непрямого массажа сердца пострадавшего;
- подсвеченные подсказки на лицевой панели дефибриллятора (о правильном наложении электродов на грудь пострадавшего; о проведении разряда; о переходе к действиям по СЛР);
- возможность настройки (изменения) программы оказания СЛР;
- все индикаторы состояния дефибриллятора видимы, даже если он хранится в специальном кейсе;
- запись до 5-ти последних событий, продолжительностью до 3-х часов каждое, во внутренней памяти дефибриллятора (включая данные ЭКГ и информацию об использовании);
- возможность передачи и анализа событий при помощи специального программного обеспечения на персональном - компьютере (при переносе данных с помощью SD карты или через IrDA порт);
- уровень защиты от попадания воды – IP55;
- вес 2.4 кг.