

Дефибриллятор Dixon ER-5

ФСЗ 2011/08889

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,  
дефибрилляция синхронная, импульс бифазный,  
встроенный термопринтер, 3.5 кг

DIXION, Южная Корея



Характеристики

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Тип дефибриллятора             | дефибриллятор-монитор   |
| Режим управления               | ручной / автоматический |
| Дефибрилляция                  | синхронная              |
| Тип импульса                   | бифазный                |
| Электроды                      | взрослые / детские      |
| Категория по весу              | до 4 кг                 |
| Встроенный термопринтер        | Да                      |
| Голосовые подсказки            | Да                      |
| ЭКГ                            | Да                      |
| SPO2                           | Да                      |
| Время набора энергии до 200 Дж | 15 сек                  |
| Размеры                        | 365×455×105 мм          |
| Вес прибора                    | 3.5 кг                  |

Описание

**Импульсный переносной бифазный дефибриллятор-монитор DIXION ER-5** со встроенным кардиостимулятором и с расширенными возможностями для групп быстрого реагирования и реанимации в условиях, где требуется высокая мобильность.

Особенности:

- Дефибрилляция в AED режиме (авто): ER-5 в авто-режиме подаёт текстовые и голосовые подсказки. Режим подходит для реанимации взрослых и детей. Уровень энергии — 150 Дж (фиксировано).
- Дефибрилляция в ручном режиме: форма импульса - бифазная усеченная экспоненциальная волна. Выбор уровня разряда от 1 до 200 Дж. Зарядка до уровня 150 Дж в пределах 10-ти секунд. Синхронизированная

кардиоверсия. Возможна дефибрилляция с использованием одноразовых электродов. Индикация качества наложения электродов.

- Мониторирование ЭКГ: 3, 5 - канальное мониторирование через ЭКГ электроды. Возможность передачи кардиограммы на ПК через инфракрасный порт или сохранение на съемную SD-карту. Одноканальное мониторирование через электроды кардиосинхронизированного дефибриллятора.
- Конструктивные преимущества: удобство эксплуатации вне лечебного учреждения, дефибриллятор на сердце может быть использован в машине скорой помощи. Предусмотрены различные типы питания (аккумулятор, батарея, сеть 220 В, сеть 12 В постоянного тока). Детские электроды встроены во взрослые многоразовые.

**Дополнительные опции:**

- SpO2 с датчиком Nellcor обеспечивает наивысший уровень мониторинга сатурации кислорода. Вывод на экран плетизмограммы;
- одноразовые адгезивные электроды для дефибрилляции (детские или взрослые);
- ЭКГ кабель, 5 отведений (3 отведения в стандартной комплектации);
- принтер;
- одноразовая батарея;
- вес 3.5 кг.