

Дерматом с электроприводом и вращающимся дисковым ножом
ДЭ 40-01

ФСР 2011/12589

дисковой нож 42 мм, толщина лоскута 0.1-1.0 мм,
ширина лоскута 32 мм, частота вращения ножа 20-
1500 об./мин., мощность 220 Вт

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Диаметр дискового ножа	42 мм
Толщина лоскута	0.1-1.0 мм
Ширина лоскута	32 мм
Частота вращения ножа	20-1500 об./мин.
Мощность	220 Вт

Дополнительные характеристики

Все насадки взаимозаменяемы. Предусмотрена плавная регулировка толщины срезаемого лоскута в пределах от 0,1 до 1,0 мм. Срок службы дискового ножа без заточки - 50 часов.