

## Дыхательный фильтр Intersurgical Clear-Guard 3

ФСЗ 2009/03551

бактериально-вирусный, обычный (без ТВО),  
электростатический, эффективность фильтрации  
>99.99%

Intersurgical Ltd., Великобритания



### Характеристики

---

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Тип                      | бактериально-вирусный |
| Увлажнение               | обычный (без ТВО)     |
| Способ фильтрации        | электростатический    |
| Эффективность фильтрации | >99.99%               |

### Описание

---

**Дыхательный фильтр Clear-Guard 3** с эргономичным круглым полипропиленовым основанием представляет наиболее эффективный по соотношению цена-качество фильтр. Он также доступен с встроенным угловым коннектором 90°, что снижет необходимость использовать отдельных угловых или обычных соединителей.

#### Модификации:

- 1544007 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3
- 1544000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer
- 1544351 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer, присоединяемым гибким соединителем Flexible с угловым коннектором
- 1544011 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer и гибким соединителем Superset
- 1544012 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer, присоединяемым гибким соединителем Superset с угловым коннектором
- 1545000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 угловой

|                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  |  |  |  |  |  |
| Кат. №                     | 1544007                                                                           | 1544000                                                                           | 1544351                                                                           | 1544011                                                                           | 1544012                                                                             | 1545000                                                                             |
| Эффективность              | >99.99%                                                                           | >99.99%                                                                           | >99.99%                                                                           | >99.99%                                                                           | >99.99%                                                                             | >99.99%                                                                             |
| Сопротивление при 30 л/мин | 0.9 см H <sub>2</sub> O                                                           | 0.8 см H <sub>2</sub> O                                                           | 1.2 см H <sub>2</sub> O                                                           | 0.9 см H <sub>2</sub> O                                                           | 1.2 см H <sub>2</sub> O                                                             | 0.8 см H <sub>2</sub> O                                                             |
| Сопротивление при 60 л/мин | 1.9 см H <sub>2</sub> O                                                           | 1.9 см H <sub>2</sub> O                                                           | 3.6 см H <sub>2</sub> O                                                           | 2.5 см H <sub>2</sub> O                                                           | 3.3 см H <sub>2</sub> O                                                             | 2.1 см H <sub>2</sub> O                                                             |
| Сжимаемый объем            | 60 мл                                                                             | 60 мл                                                                             | 60 мл                                                                             | 60 мл                                                                             | 60 мл                                                                               | 75 мл.                                                                              |
| В упаковке                 | 150 шт.                                                                           | 150 шт.                                                                           | 70 шт.                                                                            | 75 шт.                                                                            | 75 шт.                                                                              | 75 шт.                                                                              |