

Диодный лазер для эпиляции Medicalaser D-Las 40

РЗН 2019/8767

лазер, диодный, длина волны 808 нм, частота 1 - 10 Гц, длительность импульсов от 5 до 300 мс

Эстетиклазер ООО, Россия



Характеристики

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Вид                    | лазер          |
| Тип лазера             | диодный        |
| Применение             | эпиляция       |
| Длина волны            | 808 нм         |
| Частота                | 1 - 10 Гц      |
| Плотность энергии      | 1 - 80 Дж/см²  |
| Длительность импульсов | от 5 до 300 мс |
| Размеры пятен          | 12×10 мм       |
| Дисплей                | 8"             |
| Насадки                | Да             |
| Размер                 | 400×430×500 мм |
| Вес                    | 27 кг          |

Описание

**Диодный лазер Medicalaser D-Las 40 предназначен для качественного удаления нежелательного волосяного покрова всех зон тела.** Аппарат подойдет для большинства косметологических кабинетов в салонах красоты различных классов.

**Преимущества аппарата:**

- Длинный соединительный рукав манипулы дает свободу проведения процедур на значительном удалении от аппарата.
- Настольное исполнение в сочетании с закрывающимся дисплеем позволяет легко перемещать аппарат.
- Комплектующие аппарата - производства США, Германии, Кореи. Поэтому диодные элементы и сапфировые световоды будут служить долго при соблюдении правил эксплуатации.
- Современная система охлаждения iCool eco.

- Наличие опциональной возможности покупать комплектующие: проводниковый гель, анестетик, дистиллированная вода для системы охлаждения, очки мастера, очки клиента, манипула.

**Базовая комплектация аппарата:**

- основной модуль - корпус аппарата;
- манипула;
- держатель для манипулы;
- ножной выключатель;
- очки мастера;
- очки клиента;
- кабель питания;
- ключ для запуска аппарата (2 шт.);
- система залива воды.

**Характеристики:**

- потребляемая электрическая мощность: 900 Вт;
- время непрерывной работы от включения до перерыва: 45 минут;
- требуемый перерыв в работе: 15 минут;
- обязательный диапазон температур в помещении: 18-22 С°;
- температура охлаждения рабочей поверхности: -2 С° +10 С°;
- вид охлаждения: водное, воздушное, полупроводниковое;
- размер рабочего пятна: 13х13 мм;
- органы управления: 8" сенсорный дисплей, ключ, ножной выключатель, кнопка на манипуле;
- язык управления: русский;
- тип установки: настольный;
- номинальная мощность лазерного импульса: 400 Вт;
- ресурс диодного полупроводника: до 5 млн. импульсов;
- плотность энергии: 1-80 Дж/см<sup>2</sup>.