

Диодный лазер Lutronic Advantage

РЗН 2013/1208

лазер, диодный, длина волны 805 нм, частота 3 Гц,
длительность импульсов от 5 до 400 мс

Lutronic Corporation, Южная Корея



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек
Длина волны	805 нм
Частота	3 Гц
Плотность энергии	до 100 Дж/см²
Длительность импульсов	от 5 до 400 мс
Размеры пятен	10×10 / 10×30 мм
Дисплей	8" сенсорный ЖК
Размер	409×592×464 мм
Вес	35 кг

Описание

Высокомощный импульсный диодный лазер Advantage для эпиляции, лечения сосудистых заболеваний кожи и устранения пигментации (веснушки, лентиго). Регулируемая длительность импульсов, непрерывное охлаждение, высокая мощность.

- Особенности и преимущества:
- Высокая скорость процедуры.
 - Пиковая мощность 2800 Вт.
 - Регулируемая длительность импульсов.
 - Уменьшенное распространение тепла в тканях.
 - Непрерывное охлаждение.
 - В комплекте две манипулы с разным размером пятна: 10 x 10 мм и 10 x 30 мм.
 - Подходит для всех типов кожи.
 - Компактный аппарат.

Технические характеристики:

- аппликатор: D1-800: 10 x 10 мм, D3-800: 10 x 30 мм;
- охлаждение кожи: контактное, 3 градуса Цельсия;
- класс лазерного излучения: IV;
- Электропитание: однофазный, 100~240 В, переменный ток, 50/60 Гц.

Комплектация лазера Advantage:

1 манипула: 10 x 10 мм, D1 - 800;

2 манипула: 10 x 30 мм, D3 - 800.