

Диоптриметр HLM-7000

ФСЗ 2009/04741

сфера 0-25 дптр, цилиндр 0-10 дптр, ось цилиндра 0-180°, измеряемые линзы одиночные / бифокальные / трифокальные / прогрессивные / призматические, диаметр измеряемых линз 15-100, длина волны светодиода 630 нм

Huvitz Co. Ltd, Южная Корея



Характеристики

Сфера	0-25 дптр
Цилиндр	0-10 дптр
Ось цилиндра	0-180 °
Призматическая оптическая сила	0-10 дптр
Дополнительная оптическая сила	0-10 дптр
Измерение призматических диоптрий	0.01 / 0.125 / 0.25 дптр
Измерение диоптрий	0.01 / 0.125 / 0.25 дптр
Тип измеряемых линз	одиночные / бифокальные / трифокальные / прогрессивные / призматические
Диаметр измеряемых линз	15-100
Режимы измерений цилиндра	- / + / ±
Режимы измерений призмы	прямоугольные / полярные / смещение
Время измерения	0.035 сек
Длина волны светодиода	630 нм
Размеры	230×245×426 мм
Вес	5 кг

Дополнительные характеристики

Автоматический диоптриметр HLM-7000 – эргономичный, высокоскоростной, высокоточный диоптриметр от известного корейского производителя Huvitz, предназначенный для измерения всех типов линз. Соотношение максимальной автоматизации и понятности интерфейса делают данное оборудование оптимальным решением. Измеряемые параметры: дальний и ближний фокус прогрессивных линз; межзрачковое расстояние;

длина волны диагностического излучения; степень пропускания УФ-фильтра.