

Датчик УЗИ карандашный GE P6D

ФСЗ 2010/06039

карандашный, области применения сосуды, рабочая частота -6 МГц, глубина сканирования 80 мм

General Electric Company, Южная Корея



Характеристики

Совместимы с аппаратами	GE - LOGIQ E9 / GE - LOGIQ P7 / GE - LOGIQ P9 / GE - LOGIQ S7 Expert / GE - LOGIQ S8 / GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VOLUSON E6 / GE - VOLUSON E8 / GE - VOLUSON E10 / GE - VOLUSON S6 / GE - VOLUSON S8 / GE - VOLUSON S10 / GE - VOLUSON P6 / GE - VOLUSON P8
Тип	карандашный
Сканирование	линейное
Области применения	сосуды
Рабочая частота	-6 МГц
Глубина сканирования	80 мм

Дополнительные характеристики