

## Дозатор сенсорный Н R-DE-006

сенсорный, настенный, ёмкость еврофлакон, объем 1 л / 1.2 л, дозирование 1 мл

РБР трейд ООО, Россия



### Характеристики

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип                 | сенсорный      |
| Способ крепления    | настенный      |
| Ёмкость             | еврофлакон     |
| Объем               | 1 л / 1.2 л    |
| Объем дозы жидкости | 1 мл           |
| Размер              | 128×112×284 мм |

### Дополнительные характеристики

#### Бесконтактный автоматический дозатор HÖR-DE-006

Модельный ряд

|            | HÖR-DE-006A      | HÖR-DE-006A+     | HÖR-DE-006B | HÖR-DE-006B+ |
|------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| Назначение | для дез. средств | для дез. средств | для мыла    | для мыла     |
| Объём      | 1000 мл          | 1200 мл          | 1000 мл     | 1200 мл      |
| Тип подачи | спрей            | спрей            | капля       | капля        |

#### Общие характеристики

Источник питания: сменные батарейки 4 x 1.5 В; тип С

Напряжение питания: AC/DC 6 В адаптер

Механизм управления: автоматический/сенсорный

Зона срабатывания датчика: 80 +/- 20 мм

Материал корпуса: ABS-пластик


Цвет корпуса: белый

Покрытие поверхности: матовое

Крепление: настенное

Ключ: да

Данные дозаторы совместимы с мобильной стойкой **HÖR-50** и настольной стойкой **HÖR-2020**:

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| HÖR-50                                                                            | HÖR-2020                                                                          |