

Дрель с электрическим приводом ДР-2А

ФСР 2012/13857

дрель, проводная, 0-800 об./мин., 200 Вт, 1.27 кг

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Вид	дрель
Привод	проводная
Скорость вращения	0-800 об./мин.
Мощность	200 Вт
Вес	1.27 кг

Описание

Дрель ДР-2А имеет сквозное отверстие вала. Сквозное отверстие вала и автоматические патроны позволяют проводить спицу без направителя и без ручного пережима, без помощи рук и приспособлений, автоматическая фиксация спицы в патроне.

Технические характеристики ДР-2А

Скорость вращения	0-800 об./мин.
Повторно-кратковременный режим работы: - продолжительность цикла - продолжительность работы в течение цикла	15 мин. 10 мин.
Масса: - насадка - электропривод - блок питания	0.57 кг 0.7 кг 4.15 кг
Автоматический зажимной патрон	1.3-1.5 мм 1.8-2.0 мм
Цанги для спиц	0.8-1.0 мм 1.3-1.5 мм 1.8-2.0 мм 2.5 мм
Кулачковый патрон (диаметр хвостовика)	0.5-6 мм
Мощность	200 Вт

Особенности:

- ☐ Все насадки дрели взаимозаменяемы – могут быть установлены на один электропривод.
- ☐ Блок питания обеспечивает плавное изменение частоты вращения привода режущего инструмента, обеспечивает стабилизацию частоты вращения вала электропривода, а также защиту электродвигателя от перегрузок.