


Электрокардиограф Cardioline ECG100+ / ECG200+

РЗН 2020/8943

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный,
портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / фильтр ЭКГ-
сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от
дефибрилляции, вес 2.6 кг

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК, ECG100+: диагональ 4.3"; ECG200+: диагональ 7"
Размер	285×204×65 мм (ECG100+), 396×290×80 мм (ECG200+) мм
Вес	2.6 кг

Описание

Электрокардиограф Cardioline ECG100+ / ECG200+ - это автономные электрокардиографы, обеспечивающие возможность двустороннего обмена данными с облачным хранилищем. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу **ECG100+** и **ECG200+** позволяют кардиологам и врачам общей практики регистрировать ЭКГ в необходимом им формате в кратчайший срок, а затем анализировать и интерпретировать данные с высоким классом точности и уровнем безопасности.

Особенности Электрокардиографов Cardioline ECG100+ / ECG200+:

- режимы регистрации ЭКГ: автоматический, ручной, экстренный;
- интерпретация ЭКГ: программа анализа Glasgow для взрослых и детей (опция);
- фильтры: цифровой высокочастотный, цифровой адаптивный сетевых помех, цифровой низкочастотный;
- встроенный термопринтер;
- автономные электрокардиографы, обеспечивающие возможность двустороннего обмена данными с облачным хранилищем;
- формат экспорта данных: SCP, PDF, XML (опция), GDT (опция), DICOM (опция), HL7 (опция);

- программное обеспечение для работы на ПК: ECGWebApp;
- защита от дефибрилляции;
- встроенный аккумулятор;
- продолжительность работы от встроенного аккумулятора: 5 часов работы (более 500 ЭКГ).

Отличия электрокардиографов Cardioline ECG100+ и ECG200+:

Характеристики	Cardioline ECG100+	Cardioline ECG200+
Количество каналов	3 / 6	3 / 6 / 12
Ширина принтера	100 мм	210 мм
Дисплей	диагональ 4.3 дюйма	диагональ 7 дюймов
Размеры	285×204×65 мм	396×290×80 мм
Вес	1.8 кг	2.6 кг